

Garant**Power Q nagy előtolású maró Weldon szárral, XO.. váltólapkákhoz****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212802 16/2
GTIN	4045197938909
Árucikk kategória	210

Leírás**Alkatrész:**

Váltólapka csavar készlet 219799 1 sz. (8IP; 1,2Nm).

Figyelem:

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	80 mm
Vágóélek száma Z	2
Ferde bemarási szög α_{max}	3,73 fok
Kinyúlási hossz L_1	30 mm
$\varnothing D_3$	8 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	16 mm
Belső hűtés	igen
Ferde bemarási hossz L az α_{max} -hoz	6,13 mm
Szár $\varnothing D_s$ h6	16 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	30 mm
Hozzávaló váltólapka	XOM.060310

Interpolációs marás a_p	0,3 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	24 mm
Sorozat	Power Q
Beállítási szög κ	15 fok
Száralak	Weldon szár
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP