

**Wkrętaki nasadowe z uchwytem, długie, rozwartość klucza: 5,5mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 622201 5,5    |
| GTIN             | 4045197949851 |
| Klasa artykułu   | 62C           |

**Opis****Wykonanie:**

**Uchwyt wielokomponentowy**, ze strefą chwytową zoptymalizowaną pod kątem momentu obrotowego i komfortu pracy. **Grot** ze stali chromowo-wanadowej, chromowany.

**Norma:**

wersja długa wg **DIN 3125**.

**Opis techniczny**

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| długość grotu                         | 125 mm                 |
| rozwartość klucza                     | 5,5 mm                 |
| długość całkowita                     | 212 mm                 |
| długość L                             | 32 mm                  |
| Ø po stronie napędu                   | 7,9 mm                 |
| Norma                                 | DIN 3125               |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Klucz nasadowy 6-kątny |

## Karta danych

Rodzaj produktu

Klucze nasadowe