

**Garant**

### Codolo barra alesatrice GARANT Master Mute antivibrante, Ø codolo / lunghezza complessiva L: 16/170



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	265076 16/170
GTIN	4069515037327
Classe articolo	29E

#### Descrizione

##### Esecuzione:

**Con interfaccia modulare, adatta ai sistemi di altri produttori (es. Iscar).**

##### Fornitura:

Adattatore di riduzione per attacco del lubrorefrigerante.

##### Nota:

Non serrare nel campo contrassegnato dalla S!  $D_{min.} = \text{Ø codolo } 1/2 + H + \text{spostamento centrale della testina } L_3$ . Lunghezza utile = lunghezza complessiva L meno lunghezza di serraggio (consigliata =  $3 \times D$ ). Utilizzo **solo con passaggio interno del lubrorefrigerante** (termostabilità fino a max. 100 °C).

#### Descrizione tecnica

Campo non serrabile S	74 mm
Lunghezza di serraggio consigliata	48 mm
Ø Gambo	16 mm
Lunghezza complessiva L	170 mm

## Scheda tecnica

Set di viti di montaggio	269026 1
Esecuzione	Acciaio
Numero di canalini per LR	3
Filettatura di raccordo	G1/4
Serie	Master Mute
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Corpo base delle barre alesatrici

### Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/265076-16/170>