

**Tuyau souple en PU, bleu, Longueur 50 m, Ø int. tuyau (dim. nominales): 8mm****Données de commande**

N° commande	080220 8
GTIN	7391390087850
Classe d'article	08A

**Description****Exécution:**

Tuyau en polyuréthane très léger, souple et résistant à l'abrasion. Excellente résistance aux huiles, solvants et solutions non aqueuses. Pression de service 16 bars.

Tuyau renforcé de fibres polyester. Plage de température de -15 °C à 60 °C.

**Description technique**

Ø int. tuyau (dim. nominales)	8 mm
Matière	Tuyau souple en PU
Pression de service max.	16 bar
Longueur tuyau	50 m
Couleur	bleu
Ø ext. tuyau	12 mm
Attribut des noms de produit	Longueur 50 m
Type de produit	Tuyau

---

## Accessoires

Raccords de sécuritéStream-Line Ø int. raccord de tuyau  
(dim. nominales) 8 mm

080297 8