


Garant

Pupitres informatiques, Type: S



Données de commande

N° commande	948040 S
GTIN	4062406068585
Classe d'article	91C

Description

Exécution:

Convient pour ordinateurs de bureau et portables. Fixation de l'écran basée sur le support VESA, montage à gauche, à droite et au centre. Avec une tablette à l'arrière (dim. libres l×P: 545×220 mm) et une tablette à suspendre (dim. libres l×P: 570×300 mm).

Coloris:

Gris clair RAL 7035, piètement **toujours** en anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Recommandation(s):

Adapté aux accessoires pour panneaux perforés.

Description technique

Poids	15 kg
Prof. surface de base	550 mm
Hauteur	1240 mm
Largeur surface de base	750 mm
Epaisseur du matériau	0,9 mm

Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Type de produit	Pupitre informatique

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/948040-S>