

Garant GRIDLINE

**Nazaj postavljen nožni del vklj. z ročnim nastavljanjem višine, Višina nožnega dela: 900mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 927042 900    |
| GTIN                  | 4062406107871 |
| Razred artikla        | 9GG           |

**Opis****Izvedba:**

Iz jeklene cevi, širina 50 mm, s prečno ojačitvijo in vpenjalom za nastavljanje višine v rastru 25 mm. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal. Z odprtinami za kable – omogočajo enostavno in strokovno polaganje medijskih napeljav/kablov.

**Lakiranje:**

Svetlo siva RAL 7035, **prašnata barva**.

**Napotek:**

Nožni deli brez zadnje stene ali ohišja potrebujejo kotne ojačitve art. 927122 za otrditev. Nazaj postavljenih nožnih delov ni dovoljeno predelati v nožne dele s kolesi.

Povsem sestavljene delovne mize morajo biti zavarovane pred prevrnitvijo.

**Tehnični opis**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Območje nastavljanja višine | 900 - 1050 mm |
| Širina                      | 50 mm         |
| za globino plošče           | 750 mm        |
| Globina                     | 475 mm        |

|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Konstruktivna izvedba | Konstrukcija iz jeklene cevi                                   |
| Debelina materiala    | 1,5 mm                                                         |
| Izbira barv           | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Vrsta izdelka         | Nožni del                                                      |

---

## Pribor

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Nazaj postavljen nožni del Višina nožnega dela 900 mm  | 927040 900 |
| Ročno nastavljanje višine Nastavljanje višine 150 mm   | 927080 150 |
| Izravnavna višine za ročno nastavljanje višine Tip M10 | 927091 M10 |