

Garant

**CCMT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 30 kosov, HB7020-2,
Velikost: 120408**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2808 120408
GTIN	4067263095255
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Podajanje f	0,08 - 0,3 mm/v
Radij rezila	0,8 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	4,25 mm
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,55 mm
Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	110 - 350 mm/min

Podatkovni list

Vsebina	260160 HB7020-2
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 120408
število kosov	30
Zvrst	HB7020-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	SM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2808 120408