

Garant GRIDLINE

Počítačové pracoviště s krytem tiskárny, pojízdný, Typ: CH



Údaje o objednávce

Artikové číslo	948262 CH
GTIN	4062406074586
Třída artiklu	9GS

Popis

Provedení:

Skříň na počítače se samostatně uzamykatelnými dvoukřídlými dveřmi s polykarbonátovým prosklením nebo s krytem tiskárny. Vybaveno dělicí příčkou pro věžovou přihrádku s pozinkovanou policí, výsuvnou policí (nosnost 45 kg) s pojistkou proti vytržení. Zásuvka na klávesnici se zapuštěnou a odnímatelnou odkládací miskou, s bambusovými opěrkami zápěstí a pojistkou proti vytržení. Všechny zámky mají shodný klíč. Kabelová průchodka na zadní straně korpusu. Odkládací deska z bambusu.

S pojízdnou jednotkou skládající se ze 2 pojízdných koleček a 2 elektrických vodivých koleček s brzdou Ø 125 mm a s madly.

Se skladnou skříní na monitor TFT pro ploché obrazovky, uzamykatelnou, s úložným prostorem pro kabely. Samo držící, plynule nastavitelné zvedací dveře s polykarbonátovým kotoučem.

Lakování:

Korpus a zásuvka na klávesnici světle šedá RAL 7035, dvířka, čelo zásuvky a výsuvná police antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Technický popis

Rozměr krytu tiskárny	346×290 mm
Užitná šířka skříně na monitor	690 mm

Technický list

Výška	1770 mm
Užitná hloubka skříně na monitor	230 mm
Šířka	1000 mm
Hloubka v G	28
Hloubka	700 mm
Šířka v G	40
Hmotnost	120 kg
Užitná výška skříně na monitor	460 mm
Užitná výška podstavce	645 mm
Užitná šířka podstavce vpravo	223 mm
Užitná šířka podstavce vlevo	700 mm
Vypínač	ano
Vstup typu zástrčky	J
Jmenovité napětí	250 V
Ø koleček	125 mm
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Druh produktu	Počítacova pracovní stanice

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/948262-CH>