


HOLEX

Pachet burghie din carbură, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA HOLEX Pro Inox, 5 bucăți, Ø DC m7: 13mm



Date comandă

Numărul de comandă	GG2685 13
GTIN	4067263088004
Clasa articolului	GGN

Descriere

Execuție:

Prelucrare eficientă a găurilor, în special pentru utilizarea în **oțeluri inoxidabile și rezistente la acid**.

Tăișuri principale drepte **cu design optimizat al muchiilor de tăiere** pentru un comportament îmbunătățit de rupere a așchiilor. Canale mărite de așchii, **pentru o evacuare excelentă a acestora**. Rezistență crescută la uzură datorită **substratului îmbunătățit din carbură** și a **stratului de acoperire rezistent la temperaturi ridicate**.

Precum numărul. 122685.

Forma HB disponibilă la același preț cu Cod. GG 1286. Forma HB disponibilă numai de la $\geq \varnothing 3$ mm.

Notă:

Lungime canelură $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Descriere tehnică

Conținut	5
Ø cozii D_s	14 mm
Toleranță Ø nominal	m7

Avans f pentru INOX < 900 N/mm ²	0,14 mm/rot
Ø nominal D _c	13 mm
Lungimea canalului de aşchii L _c	77 mm
Standard	DIN 6537
Număr de dinţi Z	2
adâncime maximă de găurire recomandată L ₂	57,5 mm
Lungimea totală L	124 mm
Serie	Pro Inox
Strat de acoperire	AlTiN
Materialul sculei	Carbură monobloc
Execuţie	6×D
Unghiul la vârf	140 grad
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară	Da, cu 25 bar
Inel colorat	albastru
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu aşchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oţel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oţel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oţel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oţel < 1100 N/mm ²	recomandat		
INOX < 900 N/mm ²	recomandat		
INOX > 900 N/mm ²	recomandat		
Ti > 850 N/mm ²	recomandat		

Umiditate maximă

recomandat

Umiditate minimă

indicat în anumite condiții

Accesorii

Burghiu de înaltă performanță HOLEX Pro Inox din carbură monobloc cu coadă cilindrică DIN 6535 HA Ø DC m7 13 mm

122685 13