



## Pack promotionnel Disque à lamelles long life ZA conique



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | GG5285 120    |
| GTIN             | 4062406201661 |
| Classe d'article | GGN           |

### Description

#### Exécution:

- Zirconium (ZA) de haute qualité pour une capacité d'abrasion élevée.
- Plateau en fibre de verre pour une pression d'appui optimale.
- Utilisation universelle pour l'acier et l'INOX.
- Résultats optimaux sur les meuleuses d'angle toutes catégories de puissance.

**long life** - Disposition très dense des lamelles pour une **durée de vie maximale**.

Correspond à 565285.

#### Utilisation:

Travaux de ponçage universels, polissage des surfaces, ponçage agressif et usinage des arêtes.

#### Livraison:

**100** disques à lamelles 565285.

#### Remarque(s):

**Vente uniquement sous forme de jeu en paquet, pas de vente à l'unité! Informations de commande: 1 jeu = 1 paquet.**

### Description technique

|           |          |
|-----------|----------|
| Ø alésage | 22,23 mm |
|-----------|----------|

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Ø disque                              | 125 mm             |
| Grain                                 | 120                |
| Forme                                 | Oblique            |
| Sommaire                              | 100                |
| Abrasifs                              | Zirconium (ZA)     |
| Abréviation de l'abrasif              | ZA                 |
| Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 %            |
| Attribut des noms de produit          | Ø 125 mm           |
| Optimisé pour le matériau             | Acier              |
| Optimisé pour le matériau             | INOX               |
| Vitesse de rotation maximale          | 80 m/s             |
| Type de produit                       | Disques à lamelles |

## Données utilisateur

|                                | Adéquation          | V <sub>c</sub> | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée             |                |          |
| Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup> | adaptée             |                |          |
| Acier < 55 HRC                 | adaptée             |                |          |
| Acier < 60 HRC                 | adaptée             |                |          |
| Acier < 67 HRC                 | adaptée             |                |          |
| INOX                           | adaptée             |                |          |
| Ti                             | moyennement adaptée |                |          |
| Fonte GG(G)                    | moyennement adaptée |                |          |
| Uni                            | adaptée             |                |          |
| à sec                          | adaptée             |                |          |

## Accessoires

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Disques à lamelles long life ZA conique Grain 120 | 565285 120 |
|---------------------------------------------------|------------|

