

**WNMG esztergalapka, közepes megmunkálás 50 darab, HBT130, Méret: 060404****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3985 060404
GTIN	4067263095002
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 200 mm/min
Cserék / élek száma	6
Váltólapka ISO kód	WNMG 080404
Előtolás f	0,12 - 0,45 mm/ford,
Fogásmélység $a_{p \min}$	0,25 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fogásmélység $a_{p \max}$	2 mm
Tartalom	252092 HBT130
Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm
Darabszám	50

Fő felhasználás	M
Bevonat	TiCN
Szerszámanyag	Keményfém
Sarokrádiusz	0,4 mm
Típus	HBT130
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	MM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3985 060404