

Garant

Zestaw węży poliuretanowych ze stalową złączką zabezpieczającą Ø 8×12 mm, długość węża: 5m



Dane zamówienia

Numer katalogowy	080242 5
GTIN	4062406523794
Klasa artykułu	01A

Opis

Wykonanie:

Bardzo lekki, elastyczny i odporny na przetarcie poliuretanowy wąż o dużej sile cofającej. Odpowiedni do sprężonego powietrza z cząsteczkami oleju.

w dostawie::

W zestawie stalowa złączka **zabezpieczająca** i złączka stalowa.

Opis techniczny

długość węża	5 m
przyłącze złączki wtykowej	1/4 cal
maks. ciśnienie robocze	16 bar
Ø wewnętrzna węża	8 mm
Ø zewnętrzna węża	12 mm
kolor	niebieskie
Rodzaj produktu	Wąż

Akcesoria

Zestawy złączek z przyłączem gwintowanym
zewnątrznym, Zestaw 5-elem. gwint przyłączeniowy
zewnątrzny 1/4 cal

080290 1/4