

Garant**WNMG wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HB7140-2, Maat: 060404****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2987 060404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	WNMG 060404
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,25 mm
Aantal wisselingen/snikanten	6
Tolerantie	M
Coating	gecoat
Inhoud	252062 HB7140-2
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	M
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 mm/min
Snijdiepte $a_{p\ max}$	2 mm

Voeding f	0,1 - 0,5 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Aantal	50
Soort	HB7140-2
Snedecondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2987 060404