



Pack promotionnel Ruban adhésif textile



Données de commande

N° commande	GG3766 48X50
GTIN	4067263137610
Classe d'article	GGN

Description

Exécution:

Rubans adhésifs universels pour de nombreux domaines d'application, tels que **la réparation, la protection, le collage et l'emballage.**

Durée d'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur jusqu'à 2 semaines.

Ruban textile avec colle thermofusible pour des travaux de collage et de réparation aisés.

Egalement hydrofuge grâce au laminage en PE. Peut être utilisé pour de nombreux travaux de recouvrement et de collage. Spécialement conçu pour les applications impliquant une résistance au déchirement élevée. Facile à dérouler et à couper, et également résistant à l'abrasion.

Utilisation universelle pour travaux de réparation.

Caractéristique(s):

Contenu: 10 pièces

Recommandation(s):

Vérifier l'adéquation du support avant le collage.

Description technique

Particularité	découpable à la main
Longueur	50 m
Couleur	noir

Matériau support	Tissu
Résistance à la traction	3,5 N/mm
Largeur	48 mm
Durée de conservation minimum	12 mois
Support présent	non
Extensibilité	25 %
Température de stockage	20 °C
Massé adhésive	Caoutchouc synthétique
Utilisation	Emballer
Utilisation	Fixer
Utilisation	Etanchéifier
Utilisation	Coller
Utilisation	Attacher
Utilisation	Masquer
Utilisation	Fixer
Pouvoir adhésif sur l'acier	0,75 N/mm
résiste à des températures jusqu'à	75 °C
Humidité de l'air du local de stockage	50 %
Epaisseur	0,17 mm
Type de ruban adhésif	une face
Finesse de la toile	32 mesh
Attribut des noms de produit	noir
Type de produit	Rubans adhésifs

Accessoires

Rubans adhésifs textiles Largeur×longueur (mm×m) 48X50

083766 48X50