

Garant GRIDLINE

Armoire à outils ESD complète avec tiroirs, 26x24G, Hauteur mm / Modèle: 800/6A



Données de commande

N° commande	972440 800/6A
GTIN	4067263124962
Classe d'article	9GK

Description

Exécution:

Armoire à outils **conductrice ESD**, suivant DIN EN 61340-5-1. Armoire à outils entièrement équipée en 30x28G, avec tiroirs 26x24G. Verrouillage central par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles. Tiroirs avec découpes au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm). Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs. **Avec câble de mise à la terre ESD.**

Coloris:

Corps et tiroirs gris clair similaire RAL 7035, **revêtement par poudre ESD**.

Remarque(s):

- **Lors du levage et du transport de l'armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.**
- **Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons et barres-poignées) ne sont pas conductrices ESD.**

Description technique

Surface utile de tiroir en G	26x24
Largeur utile des tiroirs en G	26

Fiche technique

Largeur utile des tiroirs	650 mm
Nombre de tiroirs	6
Equipement ESD	oui
Composants non conducteurs ESD	Toutes les pièces en plastique
Avec câble de mise à la terre ESD	oui
Profondeur utile des tiroirs	600 mm
Largeur	750 mm
Poids	133 kg
Hauteur	800 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	24
Profondeur	700 mm
Hauteur utile	700 mm
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	50 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Attribut des noms de produit	26×24G
Type de produit	Armoire à outils

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/972440-800/6A>