



Multimetar, tip uređaja: 960



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	473320 960
GTIN	4045197838759
Razred artikla	42I

Opis

Izvedba:

Ergonomski oblikovano dvokomponentno kućište s gumenom oblogom. Veliki digitalni zaslon omogućuje lagano iščitavanje s pozadinskim osvjetljenjem koje se može upaliti ili ugasi. Automatsko prepoznavanje mjernog područja. Svi uređaji su sa stražnjim držačem ispitnih vodova za uporabu jednom rukom, sa stalkom.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Digitalni multimetri s opsežnim funkcijama.

Standard:

IEC / DIN EN 61010-1; GS TÜV Rheinland.

Dio isporuke:

Uključuje baterije (vel. 960 2 komada, vel. 9917 1komad), mjerni vodovi br. 473328 vel. 2.

Tehnički opis

Frekvencija	0,01 Hz – 10 kHz
-------------	------------------

List s podacima

Istosmjerni napon DC	0,1 mV – 600 V
Prikaz s pozadinskim osvjetljenjem	da
Tipka za zadržavanje vrijednosti	da
Izmjenični napon AC	1 mV – 600 V
Kategorija prenapona	CAT III 600 V; CAT II 1000 V
Otpor	0,1 Ω – 40 M Ω
Mjerni postupak	TRUE RMS (AC)
Osnovna preciznost	1 %
Zvučni test provodljivosti	da
automatsko isključivanje	da
IP-klasa zaštite	IP 67
Kalibriranje	I3
Ispitivanje dioda	da
Kapacitet	0,01 nF – 4000 μ F
Opseg prikaza	4000
Rasvjeta mjernog mjesta	da
Izmjenična struja AC	0,1 μ A – 10 A
Istosmjerni napon DC	0,1 μ A – 10 A
Broj sadržanih baterija	2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081551 LR3
Opskrba energijom	na bateriju
Opskrba energijom	2X br. 081556 vel. LR3
Vrsta proizvoda	Multimetar

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/473320-960>