

**Karbantartó egység 2 darabos, összeszerelve, Belső menet Ø: 1/4coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	080015 1/4
GTIN	4047322229685
Árucikk kategória	08A

Leírás**Kivitel:**

Karbantartó egység moduláris felépítésű sorozatban („multifix” rendszer), mely nyomáscsökkentőből, olajozóból és szűrőből áll. Szabályozási tartomány 0,5 – 10 bar, üzemi nyomás maximum 16 bar, üzemi hőmérséklet maximum 60 °C.

Karbantartó egység, 2 darabos, összeszerelve, nyomáscsökkentővel, olajozóval és szűrővel.

Előny:

Az előkészítő egység az egyedi igényekhez igazítható, használható pl. több nyomásszabályozóval, olajozó nélkül (olajmentes szerszámokkal), stb.

Felhasználás:

Nagy hatásfok az alacsony üzemeltetési költségek érdekében. Kompatibilis a CEJN, RECTUS és JWL gyártmányokkal.

Műszaki leírás

Belső menet Ø	1/4 coll
Teljes hossz (L) 2 részes karbantartó egységnél	93 mm
Magasság (H)	190 mm

Termék fajtája

Karbantartó egység

Tartozék

Polikarbonát edényolajozóhoz Üveg Ø 33 mm

080023 33

Polikarbonát edényszűrőhöz Üveg Ø 33 mm

080024 33

Tartókonzol 2 csavarral Típus ZW11

080025 ZW11