

Espiga de verificación individual Clase de tolerancia 2, Tipo: 9**Datos de pedido**

Número de pedido	483910 9
GTIN	2050001048981
Clase de artículo	48A

Descripción**Ejecución:**

De acero de alta calidad para calibres, templado (60 ± 2 HRC) y revenido. Superficie rectificada y lapeada. A partir de $\varnothing 1,5$ mm con medidas grabadas. 0,1 mm – 0,99 mm sin biselado. A partir de 1,0 mm un lado con biselado.

Clase de tolerancia 2: $\varnothing$ espiga $\pm 0,002$ mm.

Aplicación:

Desengrasar antes del uso y engrasar después del uso.

Nota:

Indicar el **$\varnothing$ deseado**, p. ej. n.º 483900 tam. 5 **10,08** o 483920 tam. 5 **10,082**, como información adicional en el pedido.

Descripción técnica

Altura de paso	0,01 mm
Longitud espiga de medición	70 mm
medida nominal	19 - 20 mm
Calibración	L5
Norma	DIN 2269
Clase de tolerancia	2
Dureza	60 ± 2 HRC
Material	Acero calibre
Tipo de producto	Espiga de verificación

Servicios

CalibraciónEspiga de verificación Ø máximo 20	028240 20
Calibración DAkkSEspiga de verificación Ø máximo 20	028260 20