

**Dugókulcs nyéllel flexibilis, Kulcsnyílás: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	622401 8
GTIN	4045197950147
Árucikk kategória	62C

Leírás**Kivitel:**

Többkomponensű **erős nyél** nyomaték- és komfortoptimalizált markolatrésszel. Króm-vanádium acél **penge**, krómozott.

Flexibilis szárral, csak jobbos meghúzáshoz maximum 5 Nm-ig. Pengehossz 150 mm, kivéve a 10 méret 175 mm hosszal

Műszaki leírás

Pengehossz	150 mm
Teljes hossz	251 mm
Kulcsnyílás	8 mm
Profil oldali Ø	12 mm
Hossz L	30 mm
Profil	6-szög dugókulcs
Termék fajtája	Dugókulcs

