

Garant

PU-spiraalslang 1/2 inch met stalen veiligheidskoppeling Ø 11×16 mm, bruikbare slanglengte: 3m



Bestelgegevens

Bestelnummer	080239 3
GTIN	4062406523770
Artikelklasse	01A

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer lichte, flexibele en slijtvaste PU-spiraalslang met goede veer-terugtrekkracht. Temperatuurbestendig van - 20/+ 60 °C.

Levering:

Inclusief stalen **GARANT veiligheidsnelkoppeling** en stalen nippel.

Technische beschrijving

Maximale werkdruk	10 bar
Temperatuurbereik	-20 - 60 °C
Slang binnen-Ø	11 mm
Slang buiten-Ø	16 mm
bruikbare slanglengte	3 m
Producttype	Slang

