

Garant**Dulap de garderobă cu încuietoare, Număr de uși: 12****Date comandă**

Numărul de comandă	949032 12
GTIN	4069515054461
Clasa articolului	91G

Descriere**Execuție:**

Corpul dulapurilor de garderobă dispune de o șarpantă, tălpi de alunecare din plastic, precum și un panou detașabil pe fațada principală. Pereți posteriori cu fante de aerisire, uși cu suport de prosop și plăcuță pentru nume. Opritorul de ușă poate fi remontat foarte ușor, de la dreapta la stânga.

Cu încuietoare, se poate închide cu lacăt (nu este conținut în setul de livrare).

Standard:**DIN 4547****Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, uși albastre RAL 5005 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Înălțime utilă per compartiment	370 mm
Adâncime	520 mm

Fișă de date

Înălțime	1850 mm
Șarpantă	nu
Este posibilă vopsirea specială	da
Greutate	114 kg
Plăcuță pentru nume	da
Pentru lacăt	da
Adâncime utilă per compartiment	472 mm
Execuția butucului	Încuietoare
Latura frontală a dulapului	Ușă batantă din tablă masivă
Fante de aerisire pe peretele posterior	da
Lățime utilă per compartiment	342 mm
Standard	DIN 4547
Execuția structurii de bază	Picioare din aluminiu
Număr de uși	12
Lățime	1200 mm
Pentru lacăt cu Ø etrierului de până la	6 mm
Grosimea materialului	0,9 mm
Unghi de deschidere a ușii	225 grad
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Tip produs	Dulap cu rafturi

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/949032-12>