

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky VC.T 160404, pro vyhlazování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261372 HB7415
GTIN	4045197671462
Třída artiklu	21G

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 70 m/min
Hlavní způsob použití	S
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv f	0,1 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,05 - 1 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	TIS
Řezný materiál	HB7415
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 160404

Technický list

Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení