

Garant

GARANT Master Mute držalo za nože notranje struženje HSK-T z blaženjem vibracij, HSK-T 63, Ø držala/uporabna dolžina L1: 40/370mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	265060 40/370
GTIN	4069515026406
Razred artikla	29E

Opis

Izvedba:

Z modularnim vmesnikom, primernim za sisteme drugih proizvajalcev (npr. Iscar).

Primerno za:

GARANT Master Mute zamenljive rezalne glave št. 265100–265377.

Napotek:

Uporabna dolžina se podaljša za dolžino L posamezne zamenljive rezalne glave. Uporabljajte **samo z notranjim hlajenjem** (temperaturna odpornost do največ 100 °C).

Tehnični opis

Ø držala	40 mm
Previsna dolžina A	426 mm
Garnitura montažnih vijakov	269026 3
Serija	Master Mute
Število hladilnih kanalov	3
Trn za rezkarje	HSK-T 63
Nihanje	z dušenjem
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-1
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-3

Podatkovni list

Notranje hlajenje

da

Vrsta izdelka

Osnovno držalo za stružne nože