

Garant**CNMG wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HB7120-1, Maat: 120412****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2909 120412
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Aantal	50
Tolerantie	M
Inhoud	250160 HB7120-1
Hoekradius	1,2 mm
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120412
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 260 mm/min
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,8 mm
Snijdiepte $a_{p \max}$	4.25 mm
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking

Hoofdtoepassing	M
Soort	HB7120-1
Snedecondities	continu
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2909 120412