

Garant GRIDLINE

Etabli, à déplacement électrique, porte à gauche, 4 tiroirs à droite, Plan de travail Eluplan de couleur foncée, 20×20G, Long. plan de travail: 1250mm



Données de commande

N° commande	925427 1250
GTIN	4062406102111
Classe d'article	9GG

Description

Exécution:

Etabli en construction d'acier robuste avec longeron en tube carré. Caisson de tiroirs 24G et caisson de porte 16G à fermeture centralisée par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles, déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main et charge admissible de 75 kg.

Alimentation électrique de l'unité d'entraînement assurée par la batterie intégrée.

Unité d'entraînement: vitesse maximale **4 km/h**, sens de déplacement vers l'avant et l'arrière, garde au sol de 30 mm, roue en caoutchouc ne laissant pas de traces, déverrouillage d'urgence mécanique, énergie acoustique audible (entraînement) 45 dB(A).

Avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes, Ø 125 mm, avec **bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces**, résistance au roulement minimale, bruits de roulement réduits et pare-fils. Roues directrices avec mécanisme d'arrêt pour la roue et la couronne pivotante.

Fonctionnement:

IPX4: Protection contre les projections d'eau de toutes directions, mais pas de protection contre les corps étrangers ou le contact.

Placement:

Hauteur de porte (gauche) mm: 625

Nombre de tablettes réglables en hauteur (gauche): 1

Hauteur frontale des tiroirs (droite) mm: 75, 100, 200, 250

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs et porte anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Description technique

ComfortClose	non
Force de levage maximale	400 N
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Tension nominale	24 V
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Série	Ready-to-go
Surface utile de tiroir en G	20×20
Hauteur utile caisson de tiroirs	625 mm
Profondeur plan de travail	750 mm
Bandage ne laissant pas de traces	oui
Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Largeur utile des tiroirs en G	20
Ø roulette directrice	125 mm
Longueur plan de travail	1250 mm
Epaisseur plan de travail	25 mm
Matériau plan de travail	Eluplan foncé
Profondeur bâti	700 mm
Poids	171 kg
Nombre de tiroirs	4
Poignée	oui
Hauteur	950 mm
Puissance nominale	73 W
Largeur bâti	1100 mm
Nombre de portes	1
Ø roulette fixe	125 mm

Escamotable	non
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Déverrouillage individuel des tiroirs	Une main
Type de batterie	Lithium-ion
Indice de protection IP	IP X4
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1 mm
Hauteur établi	950 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	400 kg
Epaisseur plan de travail	25 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Angle d'ouverture de porte	180 degré
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20x20G
Type de produit	Etabli mobile

Accessoires

Poignée pour GridLine Type KO12	914226 KO12
Cache-serrure pour GridLine Type KO21	914227 KO21
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main Hauteur frontale des tiroirs 100 mm	927805 100
Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main Hauteur frontale des tiroirs 200 mm	927805 200

Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main
Hauteur frontale des tiroirs 250 mm

927805 250

Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main
Hauteur frontale des tiroirs 75 mm

927805 75