RIEGLER Druckluft und Pneumatik

Tubo flessibile a spirale PU 3/8 pollici con collegamento a vite ruotabile e protezione contro le ammaccature, Lunghezza utile del tubo flessibile: 3m

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	080106 3
GTIN	4047322540278
Classe articolo	08A

Descrizione

Esecuzione:
Tubo flessibile in poliuretano, quindi estremamente elastico, **forza di recupero molto elevata, ridotte perdite di pressione** e **minore deformazione restante. Termostabile da -40 a +60 °C.**
Fornitura:
Inclusi collegamento a vite ruotabile e molla di protezione contro le ammaccature.

Descrizione tecnica

∅ Esterno tubo flessibile	12 mm
Lunghezza utile del tubo flessibile	3 m
Materiale	Tubo flessibile a spirale PU
∅ Interno tubo flessibile	8 mm
Tipo di prodotto	Tubo flessibile