

Garant**Plăcuță amovibilă SNMG cu prelucrare medie 50 buc., HB7120-1, Dimensiuni: 120408****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2947 120408
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbură
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	80 - 260 mm/min
Cuprins	251224 HB7120-1
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Rază la colț	0,8 mm
Număr de bucăți	50
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Adâncime de aşchiere $a_{p\min}$	0,55 mm
Adâncime de aşchiere $a_{p\max}$	04:25:00 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120408
Numărul de schimbări / tășuri	8

Fișă de date

Aplicația principală	M
Categorie	HB7120-1
Condiție de tăiere	continuă
Sfârâmător de aşchii	VM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2947 120408