

Garant

Fréza pro vysoké posuvy Power Q se stopkou Weldon, pro vyměnitelné břitové destičky XO..



Údaje o objednávce

Artikové číslo	212802 20/3
GTIN	4045197938916
Třída artiklu	210

Popis

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

Technický popis

Ø D ₃	12 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XOM.060310
Délka šikmého zanořování L pro α _{max}	10,13 mm
Délka vyložení L ₁	35 mm
Počet břitů Z	3
Ø břitu D _c	20 mm
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování Ø D _{max}	38 mm
Úhel šikmého zanořování α _{max}	2,26 stupeň
Vrtací kruhové frézování a _p	0,3 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D _{min}	32 mm

Ø stopky D _s h6	20 mm
Celková délka L _{celk.}	85 mm
Série	Power Q
Úhel nastavení κ	15 stupeň
Tvar stopky	stopka Weldon
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kolmé frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP