

**Garant**

### Barre d'alésage Master Mute A.. SVJCL 142°, pour plaquettes VC..., gauche



#### Données de commande

N° commande	265039 12/07
GTIN	4069515036269
Classe d'article	29E

#### Description

##### Exécution:

Queue ronde renforcée au carbure sans méplat de serrage.

##### Remarque(s):

Utilisation **uniquement avec arrosage interne** (thermorésistance jusqu'à 100 °C max.).

#### Description technique

Angle d'attaque κ	142 degré
Ø queue D <sub>s</sub>	12 mm
Longueur de col L <sub>1</sub>	132 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	14 mm
Plaquette adaptée	VC.. 0702..
Déport L <sub>3</sub>	7 mm
Code ISO porte-outils	A12X SVJCR/L07
Taille plaquette	7 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 53
Série	Master Mute
Longueur totale L	189 mm
Norme	Norme usine
Raccord fileté	G1/8
Type d'utilisation	Gauche

## Fiche technique

Type de queue	Aacier
Vibration	amorti
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Barre d'alésage

### #Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/265039-12/07>