

Garant**Paquete de ahorro de 5 brocas de percusión de metal duro SDS-plus****Datos de pedido**

Número de pedido	GG6029 5X110
GTIN	4069515045377
Clase de artículo	GGN

Descripción**Ejecución:**

Cabeza de la broca con sección transversal cuadrangular. **La geometría 4x90°** con filos de la misma altura **desarrollados específicamente** y resaltes estables garantiza agujeros precisos de dimensiones exactas para anclajes profesionales y fijaciones seguras con tacos. Cuerpo de taladro de 4 espirales para el taladrado agradablemente estable con reducidas vibraciones y guía óptima en el taladro. **Protección de armadura** con forma **radial**: impide el enganche en caso de contacto con la armadura y alarga la vida útil. Robusta placa de metal duro **de una pieza** con 4 filos incorporada como conjunto en el núcleo de perforación. Riesgo de fractura claramente reducido.

Ventaja:

- **Las entradas de espiral cortas aseguran la evacuación rápida del polvo de perforación.**
- **Marcas de desgaste: para evaluar si la herramienta todavía es apropiada para taladrar agujeros aptos para tacos.**
- **El diseño 4x4 permite conseguir una oscilación circular precisa y reduce al mínimo el desgaste y las pérdidas por fricción.**

Aplicación:

Para taladrar hormigón, piedra natural y mampostería con la máxima comodidad.

Suministro:

5 brocas de percusión de metal duro SDS-Plus n.º 789040 tam. 5X110.

Descripción técnica

Longitud total	110 mm
Ø	5 mm
Longitud de trabajo	50 mm

Hoja de datos

Material de corte	HM
Uso con impacto / sin impacto	Taladrado de percusión
Mango	SDS Plus
Tipo de producto	Broca de cincel
USP1	5 brocas de percusión de metal duro SDS-plus

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG6029 5X110