

**Garant**

### Barra alesatrici Master Mute A... SDUCL 93°, per inserti DC., sinistra



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	265015 20/11
GTIN	4069515024761
Classe articolo	29E

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Codolo rotondo senza superficie di serraggio.

##### Nota:

Possibilità di accorciare la barra alesatrice fino a una lunghezza pari a  $L_{min}$ . Utilizzo **solo con passaggio interno del lubrorefrigerante** (termostabilità fino a max. 100 °C).

#### Descrizione tecnica

Ø Codolo $D_s$	20 mm
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	25 mm
Lunghezza complessiva L	189 mm
Sporgenza totale $L_1$	120 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	93 grado
Set di viti per inserti	269028 50
Norma	Norma interna

## Scheda tecnica

Misura inserto	11 mm
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	13 mm
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Codice ISO portautensile	A20X SDUCR/L11
Serie	Master Mute
L <sub>min</sub>	120 mm
Filettatura di raccordo	G1/4
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di impiego	sinistra
Forma del codolo	Acciaio
Oscillazione	evaporato
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Barra alesatrice