

Garant

6-kant dop, 1/4 inch, Sleutelwijdte: 14mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	631029 14
GTIN	4062406060527
Artikelklasse	61A

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop.

Door sleutelwijdtes met nauwe toleranties en **HT-Drive**-profiel worden de boutkoppen en moeren gespaard. Dunwandig, ook voor gebruik in zeer beperkte ruimten.

Binnenvierkant met boring volgens DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 3124-S

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Opmerking:

GARANT en HOLEX 6-kant doppen ook in inchmaten verkrijgbaar (GARANT: nr. 631032; HOLEX: nr. 631022).

Technische beschrijving

Ø uitgangzijde	19,6 mm
Sleutelwijdte	14 mm

Gegevensblad

Lengte	25 mm
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd
Producttype	Dop