

Garant

Kratka stezna glava za bušenje oblik AD, SK 40, Stezni raspon: 0,3-8mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	301425 0,3-8
GTIN	4045197932051
Razred artikla	31B

Opis

Izvedba:

Za desni i lijevi smjer rotacije.

S otvorom za Balluff/RFID čip. Maksimalna pogreška koncentričnosti $\leq 20 \mu\text{m}$.

Pjeskareno i brušeno.

- **Uska konstrukcija.**
- **Ciljani prijenos rashladnog sredstva do alata s unutarnjim hlađenjem.**
- **Optimalni stezni momenti na alatu.**

Dio isporuke:

Uključuje **Torx® - stezni ključ** s poprečnom drškom **za snažno stezanje**.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Tehnički opis

Rezervni Torx® stezni ključ br. 625220	TX25
Duljina izboja A-dimenzija	70 mm
Izvedba	tanko

List s podacima

Vanjski Ø D	35 mm
Stezni raspon	0,3 - 8 mm
Prihvat	SK 40
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	AD
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 50 bara
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 20 µm
Maksimalni pritezni moment M _{d maks}	≤ 14 Nm
Vrsta proizvoda	Kratka glava za bušenje

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/301425-0,3-8>