

**Manguera espiral de PU de 1/2 pulgada con acoplamiento de seguridad de acero eSafe Ø 11 × 16 mm, Longitud utilizable de la manguera: 4m****Datos de pedido**

Número de pedido	080249 4
GTIN	7391390305435
Clase de artículo	08A

Descripción**Ejecución:**

Tubo flexible con espiral de PU, muy ligero, flexible y resistente a la abrasión, con buena fuerza de recuperación de muelle. Resistente a temperaturas de - 20/ + 60 °C. Presión de funcionamiento máxima 16 bar. Cumple con la norma ISO B.

Nota:

La serie CEJN 310 es adecuada para los mercados Benelux, Francia, América del Norte y Noruega.

Descripción técnica

Material	Manguera espiral de PU
Ø interior manguera	11 mm
Longitud utilizable de la manguera	4 m
Conexión acoplado rápido	1/2 pul
Ø exterior manguera	16 mm
Color	azul

Conexión boquilla insertable	1/2 pul
presión de estallido máxima	35 bar
Presión de servicio máx.	10 bar
Tipo de producto	Tubo

Accesorios

Acoplamiento de seguridad con conexión de
manguera Rosca exterior Rosca exterior conexión 1/2 pul

080276 1/2