

Garant**Cenově výhodné balení – vyměnitelná břitová destička CNMG na střední obrábění, 30 ks, HB7035-2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2409 120416
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu $a_{p \max}$	4,25 mm
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Rohový rádius	1,6 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120416
Řezný materiál	TK
Obsah	250162 HB7035-2
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu $a_{p \min}$	1,05 mm
Počet výměn/řezání	4
Hlavní způsob použití	P

Technický list

Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 320 mm/min
Hloubka řezu a_p	0,3 - 4 mm
Počet kusů	30
Řezný materiál	HB7035-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2409 120416