



Llaves acodadas hexagonales niquelado, Hexágono: 8mm



Datos de pedido

Número de pedido	626037 8
GTIN	4045197921185
Clase de artículo	62B

Descripción

Ejecución:

Superficie niquelada.

Mango acodado según DIN 911 / DIN ISO 2936. Acero al cromovanadio, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas.

Descripción técnica

Superficie	niquelado
Longitud de los lados	108 × 44 mm
Hexágono	8 mm
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Tipo de producto	Destornilladores

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/626037-8>