


Garant**NC-højtryksspænder HiPo Clamp med kraftforstærker, Type: 125****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	360455 125
GTIN	4069515011327
Artikelklasse	31F

Beskrivelse**Udførelse:**

- Parringsnøjagtighed 0,02 mm.
- Fikseringsmålet passer til de gængse fabrikater.
- Universel konstruktion til forskellige bakkesystemer.
- Føringsbane, induktionshærdet.
- Fuldstændigt lukket spindel (lavt rengøringsbehov).
- Gevindboringer til emnestop på begge sider.
- Inklusive boringer 18M16 til nulpunktspændesystem centermål 200 mm.
- Alle sider undtagen endefladerne er slebne: Kan anvendes vandret og sideværts.
- Påmonterbart vinkeldrev.
- Fuldstændigt indkapslet og nitreret spindel.
- Gevind til emnestop.

Leveringsomfang:

Inklusive trinbakker nr. 361400 og 361420, 4 spændejern og håndsving.

Specialtilbehør:

- Gængse bakkefabrikater i størrelse 125, f.eks. nr. 361400 – 361660, nr. 362390 – 362600, nr. 361295, nr. 361296.
- Fikserings- og fastspændingssæt, nr. 360530.
- Emnestop, håndsving, nr. 360555; 360800.

- **Spændebolt nr. 360025.**
- **Vinkeldrev nr. 360457.**
- **Adapterplade til hurtigt skift af bakker Xtrac nr. 361293; 361294 str. 125.**
- **Adapterplader nr. 361297; 361298 str. 125.**

Bemærk:

- **Passende forlængelse af grundlegeme fås på forespørgsel.**
- **Størrelse 125X leveres med bakkerne 361295 125 og 361296 125. Kan anvendes med XPent-forsatsbakker.**

Teknisk beskrivelse

Farvekode til passende tilbehør	HiPo
Kæbehøjde h	39,5 mm
r $\pm 0,015$	118 mm
Udførelse	Nulpunktsspændesystem
Spændekraft op til maks.	40 kN
Notafstand p H7	20 mm
Basisenhedshøjde c $-0,02$	100 mm
Basisenhedslængde a	424 mm
Vægt	35 kg
Serie	HiPoClamp
Samlet længde L	512 mm
Spændeområde b	0 - 182 mm
o $-0,02$	40 mm
Spændeområde d	131 - 313 mm
s- 0,02	62 mm
t	144 mm
m $\pm 0,02$	180 mm
Tværgående not n H7	20 mm
Basisenhedsbredde B	125 mm
Langsgående not l H7	20 mm
Produkttype	Maskinskruestik

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/360455-125>
