

Garant**VNMG rezalna obračalna ploščica glajenje 30 kosov, HB7140-2, Velikost: 160404**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2966 160404
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Vsebina	251732 HB7140-2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Podajanje f	0,05 - 0,4 mm/v
Rezalni material	HM
število kosov	30
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Globina reza $a_{p \text{ maks}}$	2.5 mm
Prevleka	prevlečeni
Globina reza $a_{p \text{ min}}$	0,25 mm
Radij rezila	0,4 mm

Podatkovni list

Glavna uporaba	M
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 230 mm/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160404
Zvrst	HB7140-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	VS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2966 160404