

Garant GRIDLINE

Segmenty nóg z ręczną regulacją wysokości, wysokość: 750mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927001 750
GTIN	4062406107635
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Z rury stalowej, szerokość 50 mm, z usztywnieniami poprzecznymi i zamocowaniem regulacji wysokości w rastrze co 25 mm. Nogi ze ślizgami z tworzywa sztucznego, zapewniającymi ochronę podłogi. Przepusty kablowe umożliwiają łatwe i prawidłowe układanie przewodów mediów / kabli.

Regulacja wysokości 150 mm.**w dostawie::**

Segment nóg z ręczną regulacją wysokości nr 927080, wielk. 150.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Segmenty nóg bez ściany tylnej ew. obudowy wymagają zastosowania węzłówek nr 927122 w celu usztywnienia.

Wysokość odpowiada krawędzi dolnej blatu roboczego.

Zmontowane stoły warsztatowe muszą być zabezpieczone przed przewróceniem.

Opis techniczny

zakres regulacji wysokości	750 - 900 mm
----------------------------	--------------

pasuje do blatów o głębokości	750 mm
szerokość	50 mm
głębokość	700 mm
moduł regulacji wysokości	25 mm
wykonanie konstrukcyjne	Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału	1,5 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Segmenty nóg

Akcesoria

Segmenty nóg wysokość 750 mm	927000 750
Ręczna regulacja wysokości regulacja wysokości 150 mm	927080 150
Kompensacja wysokości do ręcznej regulacji wysokości Typ M10	927091 M10