



Coltello CutiX® con impugnatura in magnesio, con 3 lame preincise a settori, Larghezza della lama: 18mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	845051 18
GTIN	4003773087533
Classe articolo	86E

Descrizione

Esecuzione:

Affidabile alleato con straordinaria stabilizzazione della lama. Guida di stabilizzazione allungabile innovativa e regolabile. Corpo in magnesio robusto e di lunga durata. Leggero come la plastica e duro come l'alluminio pressofuso. Foro di fissaggio per assicurare gli utensili. Con 3 lame preincise a settori, a 8 livelli, 18 mm di larghezza.

Vantaggi:

- **Corsio piatto ed ergonomico separato per lama e guida di stabilizzazione. Nessun azionamento accidentale del corsoio.**
- **Stabilizzazione della lama straordinaria. Applicazione di una pressione mirata senza rischio di lesioni. Nessuna piegatura o rottura involontaria della lama.**

Ricambi:

Per le lame di ricambio vedere n. art. 845010 Dim. 10; 845019 Dim. 50; 845021 Dim. 10; 845023 Dim. 50.

Descrizione tecnica

Numero di lame	3
Spessore lama	0,5 mm
Numero di settori preincisi	8
Lunghezza coltello senza lama	165 mm
Lunghezza lama	100 mm
Larghezza lama	18 mm

Scheda tecnica

Materiale impugnatura

Magnesio

Tipo di prodotto

Cutter

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/845051-18>