

Garant**CNMG obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HB7035-2,
Velikost: 120408****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2412 120408
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	4,25 mm
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza a_p	0,3 - 4 mm
Glavna uporaba	P
Vsebina	250158 HB7035-2
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,55 mm

Podatkovni list

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 320 mm/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
število kosov	50
Zvrst	HB7035-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	SM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2412 120408