



## Pack promotionnel Disque à lamelles speed ZA plat



### Données de commande

N° commande	GG5295 40
GTIN	4062406201746
Classe d'article	GGN

### Description

#### Exécution:

- Zirconium (ZA) de haute qualité pour une capacité d'abrasion élevée.
  - Plateau en fibre de verre pour une pression d'appui optimale.
  - Utilisation universelle pour l'acier et l'INOX.
  - Résultats optimaux sur les meuleuses d'angle toutes catégories de puissance.
- speed** - Disposition des lamelles à plat pour un **volume de copeaux élevé** et une longue durée de vie.

Correspond à 565295

#### Utilisation:

Chanfreinage précis, usinage des arêtes et polissage des surfaces.

#### Remarque(s):

**Vente uniquement sous forme de jeu en paquet, pas de vente à l'unité! Informations de commande: 1 jeu = 1 paquet.**

### Description technique

Ø alésage	22,23 mm
Ø disque	125 mm

Forme	plat
Sommaire	100
Abrasifs	Zirconium (ZA)
Abrévation de l'abrasif	ZA
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	Ø 125 mm
Optimisé pour le matériau	Acier
Optimisé pour le matériau	INOX
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disques à lamelles

## Données utilisateur

	Adéquation	$V_c$	Code ISO
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
Uni	adaptée		
à sec	adaptée		

## Accessoires

Disques à lamellesspeed ZA plat Grain 40

565295 40