




Pomično merilo Nonij 1/20, Merilno območje: 150mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG4102 150
GTIN	4069515051323
Razred artikla	GGN

Opis

Izvedba:

Površine za odčitavanje so nesvetleče kromirane.

Vijak za utrditev na zgornji strani.

Obseg dobave:

Vključno s tabelo navojev art. 412180 za hrbtno stran pomičnega merila. 5 x analogno pomično merilo št. 410200 150.

Napotek:

Različico za levičarje najdete pod št. 410205 vel. 150.

Tehnični opis

Kalibriranje	A1
Merilno območje	0 - 150 mm
Delitev	1/128 col
Dolžina konic	40 mm
Globinski omejevalnik	kotno 3,7×1,3
Odčitavanje	5 mm
Preklop odčitavanja	mm / col
Odstopanje meritve E MPE	±0,05 mm

Podatkovni list

Z globinskim omejevalnikom	da
Standard	ISO 13385
Delitev	1/20 mm
Pakiranje	Etui
Utrditev	Vijak za utrđitev na zgornji strani
Merilno orodje	analogni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Tabela navojev	Tabela pomičnih meril
Vrsta izdelka	Univerzalno pomično merilo

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG4102 150