

Garant**Raccordo angolare con 1 montante angolare, Profondità 500 mm, Altezza: 1000mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	990246 1000
GTIN	4062406114176
Classe articolo	91I

Descrizione**Esecuzione:**

Robusti montanti angolari composti da montanti quadrati (50×25×1,25 mm), fessurazione con passo da 40 mm per l'alloggiamento di traverse e ripiani. Spalle con estremità in plastica. Il montaggio avviene ad incastro senza utensili. Grazie all'elevata stabilità dei fianchi, non sono necessarie diagonali di tenuta. Ripiani in lamiera zincata.

Fornitura:

Montante angolare, ripiani angolari (per il numero vedi la rispettiva dimensione). 1 montante angolare, 3 ripiani angolari.

Verniciatura:

Spalle antracite RAL 7016 **termovernicate**. Coppia di traverse **sempre** grigio antracite RAL 7016.

Nota:

Il raccordo angolare può essere montato solo in combinazione con 2 elementi base n. art. 990201 o n. art. 990211.

Descrizione tecnica

Laghezza ripiano	975 mm
Ripiano lato frontale (dimensione A)	636 mm

Profondità ripiano	975 mm
Per il montaggio dello scaffale è necessario uno scaffale componibile	sì
Altezza scaffale	1000 mm
Numero ripiani	3
Per profondità raccordo scaffale	500 mm
Soluzione angolare esclusiva	no
Carico massimo campo	900 kg
Montaggio a cura del cliente	sì
Profondità ripiano (dimensione B)	972 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	120 kg
Spessore ripiano	38 mm
Regolazione dell'altezza con passo	40 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	Profondità 500 mm
Tipo di prodotto	Raccordi angolari

Accessori

Ripiano angolare, zincato con set di traverse Per profondità raccordo scaffale 500 mm	990370 500
---------------------------------------------------------------------------------------	------------