



Skaitmeninis aukščio matavimo ir ženklinimo prietaisas su signaliniu liestuku, Ženklinimo aukštis: 300mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	445222 300
GTIN	2050001062291
Produktų klasė	44A

Aprašymas

Modelis:

Tiesioginis nuskaitymas iš aiškaus skaitmeninio ekrano. Veikia su baterija, naudojant labai mažai elektros energijos.

Vertės fiksavimo mygtukas – mygtuko paspaudimu galima užfiksuoti norimą matavimo rezultatą. Visos svarbios detalės iš grūdinto metalo. Dvi lygiagrečiai stovinčios grūdintos kolonos su frezuotomis plokštumomis vidinėje pusėje suteikia itin gerą stabilumą (dyd. 1000 su 3 matavimo stulpeliais).

2 išankstinio nustatymo vertės suteikia galimybę išsaugoti atskaitos taškus (pvz.: granito plokštės ir ruošinio).

Ženklinimo adata su kietmetalio galu. Tvirtas padas su grūdintu ir pritrintu pagrindu. Kitoje ekrano korpuso pusėje įtaisyta reguliavimo svirtis ir rifliuotas ratukas tiksliems nustatymams. Papildomai **su signaliniu liestuku.** Ypač gerai tinka absoliutiesiems, palyginamiesiems matavimams ir grandininių matmenų matavimams.

Paskirtis:

Palietus matavimo paviršių, liestukas duoda akustinį signalą. Matavimo vertė išlieka net ir pajudinus matavimo įrankį (2 mm postūmis), patogus naudojimas. **Liestuko Ø išskaičiuojamas automatiškai.**

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357, 1 dangtelis, 1 HM ženklavimo adatos Nr. 445230, 1 signalinis liestukas.

Priedai pasirinktinai:

Keturbriaunis laikiklis Nr. 445180 svirtiniams ir laikrodiniams indikatoriams, centravimo antgalis Nr. 445250, kampainis Nr. 453500, laikiklis Nr. 453520 ir duomenų laidas Nr. 497080.

Techninis aprašymas

Ženklavimo aukštis	300 mm
Pado plotis	91 mm
Pado ilgis	135 mm
Leistina paklaida	0,02 mm
Padalos vertė	0,005 mm
Apytikslė baterijų veikimo trukmė	3500 h
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
Baterijų kiekis	1
Maitinimas	Baterijos
Norma	Gamykliniai standartai
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Kalibravimas	E1
Produkto rūšis	Aukščio matavimo ir ženklavimo prietaisas