

Fiche technique

Garant

Pack promotionnel Plaquettes de tronçonnage/rainurage, 50 pièces, HB7020

Données de commande

N° commande	GG2739 3
GTIN	4067263097433
Classe d'article	GGN

Description technique

Sommaire	273704 3
Classement finition/ébauche	Finition
Avance f	0,07 - 0,2 mm/tr
Tolérance largeur gorge w	±0,03 mm
Type d'outils	HM
Domaine d'application	Gorges intérieures radiales
Largeur de gorge w	3 mm
Quantité	50
Nuance	HB7020
Application principale	P
Application secondaire	M
Type de produit	Plaquettes pour tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	40 m/min	S

Fiche technique

Continue	adaptée
Irrégulière	moyennement adaptée
av. arrosage max.	adaptée

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2739 3