



Enrouleur de tuyau automatique, Longueur de tuyau utile: 15m



Données de commande

N° commande	080066 15
GTIN	4062406284626
Classe d'article	02A

Description

Exécution:

Enrouleur de tuyau automatique dans un boîtier en plastique. Flexible en PU pour air comprimé avec protection contre le pliage. **Guidage de tuyau** intégré. Support pivotant pour montage mural.

Description technique

Raccord Sortie	3/8 pouce
Longueur de tuyau utile	15 m
Pression de service max.	20 bar
Raccord Entrée	3/8 pouce
Ø int. tuyau	10 mm
Profondeur boîtier	220 mm
Hauteur boîtier	400 mm
Largeur boîtier	465 mm
Type de produit	Enrouleurs de tuyaux

