

Garant

**Vyměnitelná břitová destička VCMT na dokončovací práce 50 ks, HB7130-2,
Velikost: 160404**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG3568 160404
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Obsah	261372 HB7130-2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 270 mm/min
Tolerance	M
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 160404
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2,5 mm
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,

Technický list

Hlavní způsob použití	M
Počet výměn/řezání	2
Počet kusů	50
Rohový rádius	0,4 mm
Řezný materiál	HB7130-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	VS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3568 160404