



### Vástago de barra de mandrinar GARANT Master Mute Con amortiguación de vibraciones, Ø mango/longitud total L: 16/268



#### Datos de pedido

Número de pedido	265076 16/268
GTIN	4069515037341
Clase de artículo	29E

#### Descripción

##### Suministro:

Adaptador reductor para conexión con el líquido refrigerante.

##### Nota:

¡No se debe sujetar en la zona identificada con la S!  $D_{\min.} = 1/2 \text{ Ø de mango} + H +$   
Desplazamiento central  $L_3$  cabezal de corte. Longitud útil = longitud total L menos longitud de sujeción (recomendado = 3xD). Utilizar **solo con refrigeración interna** (resistencia a la temperatura de hasta 100 °C).

#### Descripción técnica

Longitud total L	268 mm
Juego de tornillos de montaje	269026 1
Longitud de sujeción recomendada	48 mm
Ø de mango	16 mm
Zona S no sujetable	102 mm
Ejecución	MD reforzado
Serie	Master Mute
Oscilación	amortiguado
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cuerpo de base barra de mandrinar

## Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/265076-16/268>

---