



Formato convenienza: sigillante, 5 pezzi



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3345 83-21
GTIN	
Classe articolo	GGN

Descrizione

Esecuzione:

La tecnica di sigillatura consiste nel collegare ermeticamente due o più componenti. L'applicazione della colla permette di creare un'unione stabile sfruttando l'intera superficie di contatto. Possibilità di un'elevata trasmissione della forza nonché di sollecitazioni dinamiche (ottima resistenza al taglio).

Uso:

Ad alta resistenza, a indurimento rapido, resistente agli agenti meccanici, per l'incollaggio tramite adesivo e colla di cuscinetti. Viscosità 400 – 600 mPas.

Fornitura:

Sigillante, 50 ml, 5 pz., n. art. 083345 83#21.

Nota:

Pretrattare innanzitutto le superfici con il detergente universale n. art. 083391 e n. art. 083392.

Descrizione tecnica

Momento di scollamento minimo	25 Nm
Resistenza manuale secondo	2 - 5 min
Punto di infiammabilità	100 °C

Scheda tecnica

Base chimica	Metacrilato anaerobico
Forma	liquido
Per misura del filetto M fino a	M20
Per misura del filetto in pollici	3/4 pollici
Campo di impiego temperatura	-55 - 175 °C
Completamente indurito dopo	1 - 3 h
adatto per campo d'impiego	Adesivo per crepe
adatto per campo d'impiego	Per sigillare filetti
Per tipo di filettatura	tutti
Viscosità dinamica	400 - 600 mPas
Spessore	1,1 g/cm ³
adatto per materiale	Acciaio
Capacità	50 ml
Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS05: Effetto corrosivo
Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS07 Attenzione
Classe di resistenza	Alta resistenza
Smontaggio	solo tramite riscaldamento
Dimensione massima fessura	0,15 mm
Caratteristica	resistente alle vibrazioni
Caratteristica	Es. tixotropica
Caratteristica	A indurimento rapido
Caratteristica	Es. resistente alla corrosione
Caratteristica	resistente alle sollecitazioni meccaniche
Colore	Verde
Denominazione originale prodotto	83-21
Temperatura di immagazzinamento	25 °C
Durata dalla data di produzione	12 mese
Attributo del nome del prodotto	50 ml
Tipo di prodotto	Sigillante

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3345 83-21
